



## Plastikinis plaktukas su poliuretano antgaliais, Plaktuko galvutės Ø: 22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	754200 22
GTIN	4013288001498
Produktų klasė	73C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvove ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.

Su trynimui atspariais, neskilinėjančiais antgaliais iš **poliuretano** (rudais).

#### Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754300; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

### Techninis aprašymas

Koto ilgis	250 mm
Žaliava Kotas	Uosis
Korpuso Ø	22 mm
Svoris	0,193 kg
Plaktuko galvutės Ø	22 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	75 mm
Serija	102
Darbinė medžiaga	Poliuretanai, vidutinio kietumo
Gamintojo pavadinimas	102

be atrankos	ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

## Priedai

Atsarginis antgalis iš Cellidor Plaktuko galvutės Ø 22 mm	754600 22
Uosinis plaktuko kotas su pleištu Plaktuko galvutei, kurios Ø 22 mm	754400 22
Atsarginis poliuretano putų antgalis Plaktuko galvutės Ø 22 mm	754300 22