



## Plaktukas be atrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės Ø: 32mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	754700 32
GTIN	7610733003457
Produktų klasė	73B

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).

Kotas iš riešutmedžio.

**Be atrankos** dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

#### Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

#### Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

### Techninis aprašymas

Koto ilgis	285 mm
Bendras ilgis	320 mm
Plaktuko galvutės Ø	32 mm
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Galvutės ilgis su antgaliais	100 mm
Korpuso medžiaga	Plienas

Svoris	0,391 kg
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

## Priedai

Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 32 mm	754720 32
Atsarginis nailoninisi antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 32 mm	754730 32
Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 32 mm	754840 32