

Garant
Fiksavimo žiedams skirtų precizinių replių rinkinys iš 4 vnt. išoriniams žiedams, Replių skaičius: 4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	700147 4
GTIN	4045197553539
Produktų klasė	71A

Aprašymas
Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifuota, plastikų padengtos rankenos.

Lankstas su **integuota spyruokle**.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Standartas:

DIN 5254 B – für Außensicherungsringe.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 tvirtinimo žiedų replės Nr. 719870 dyd. A01; A11; A21; A31.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, lenktas išorinių fiksavimo žiedų Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Smaigalių Ø: 0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm

visas ilgis maksimalus: 130; 130; 175; 220 mm

Techninis aprašymas

išorinių fiksavimo žiedų Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
----------------------------	---------------------------------------

Replių skaičius	4
Smaigalių Ø	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
visas ilgis maksimalus	130; 130; 175; 220 mm
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, lenktas
Norma	DIN 5254 B
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

Priedai

Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A21	719870 A21
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A11	719870 A11
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A01	719870 A01
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A31	719870 A31