



Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos, rankenos su apvaskalais, Visas ilgis: 225mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	700400 225
GTIN	4003773010005
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	225 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	3 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	2,5 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	Daugiakomponentis apvaskalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	chromuotas
ne kibirkščiuojantis	ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės