

Lakštinio plieno įrankių dėžė „Robust“, Tipas: 5/600



Užsakymo data

Užsakymo numeris	693465 5/600
GTIN	8716736002745
Produktų klasė	66K

Aprašymas

Modelis:

Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 ir toliau). Dangtelis pritvirtintas išilginiu lankstu.

Ypač tvirtas modelis, iš dalies iš 0,9 mm plieninio lakšto.

Spalva:

Dėžė iš visų pusių dažyta mėlynai milteliniu būdu.

Techninis aprašymas

Išorinis ilgis	600 mm
Išorinis plotis	200 mm
Modelis	5-dalių
Svoris	6,6 kg
Išorinis aukštis	200 mm
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema

Priedai

Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu Korpuso Ø 50 mm	085832 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085885 40
Cilindrinė spynasu keliais raktais Korpuso Ø 50 mm	085890 50
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Precizinė cilindrinė spynasu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085855 40
Cilindrinė spyna, standartinė 2 raktais Korpuso Ø 50 mm	085860 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 50 mm	085831 50
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085876 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu 2 raktais Korpuso Ø 40 mm	085866 40
Cilindrinė spynasu keliais raktais Korpuso Ø 50 mm	085880 50
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu keliais raktais Korpuso Ø 40 mm	085882 40
Cilindrinė spynų rinkinys 4 vnt. rinkinys su 4 raktais Korpuso Ø 40 mm	085865 40
Precizinė cilindrinė spynasu 2 raktais Korpuso Ø 50 mm	085850 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085830 40
Precizinė cilindrinė spynasu vienu raktu Korpuso Ø 50 mm	085870 50
ALUTITAN pakabinama spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085868 50