

**Garant**
**Fiksuota pakopinė lūpa, Kai lūpų plotis: 125mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361296 125
GTIN	4045197912435
Produktų klasė	310

**Aprašymas**
**Modelis:**

Dengtas, grūdintas ir šlifluotas. Su tvirtinimo varžtais.

**Paskirtis:**

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140-361151.

**Apdirbama medžiaga:**

grūdintas plienas.

**Tinka:**

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G taip pat Allmatic Titan 1 ir Allmatic SC125.

**Pastaba:**

Lūpų su iškyša tvirtinimui su M6 varžtu.

**Techninis aprašymas**

Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo

Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Žiaunų ilgis l	104 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	19 mm
c <sub>1</sub>	94 mm
Žiaunų plotis b	125 mm
c	24 mm
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai