

Garant**Pakopinė paslanki užspaudimo lūpa, Kai lūpų plotis: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	361295 125
GTIN	4045197912428
Produktų klasė	310

Aprašymas**Modelis:**

Dengtas, grūdintas ir šlifluotas. Su tvirtinimo varžtais.

Paskirtis:

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140-361151.

Apdirbama medžiaga:

grūdintasis plienas.

Tinka:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G taip pat Allmatic Titan 1 ir Allmatic SC125.

Pastaba:

Lūpų su iškyša tvirtinimui su M6 varžtu.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	125 mm
Aukštis h_1	19 mm
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
c_1	59 mm
Žiaunų ilgis l	82 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	Duo Plus
Atitinka spalvinį žymėjimą	HiPo
Atitinka spalvinį žymėjimą	HOLEX NC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
c	24 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai