



Plaktukas be atrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės Ø: 35mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 754700 35 |
| GTIN | 7610733003464 |
| Produktų klasė | 73B |

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).

Kotas iš riešutmedžio.

Be atrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|-------------|
| Svoris | 0,466 kg |
| Žaliava Kotas | Riešutmedis |
| Koto ilgis | 295 mm |
| Galvutės ilgis su antgaliais | 105 mm |
| Plaktuko galvutės Ø | 35 mm |
| Korpuso medžiaga | Plienas |

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bendras ilgis | 330 mm |
| Darbinė medžiaga be atatrakos | Nailonas, baltos spalvos taip |
| Produkto rūšis | Plaktukas |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 35 mm | 754840 35 |
| Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 35 mm | 754720 35 |
| Atsarginis nailoninisi antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 35 mm | 754730 35 |