



Plaktukas be atrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754700 40
GTIN	7610733003471
Produktų klasė	73B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).

Kotas iš riešutmedžio.

Be atrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

Techninis aprašymas

Koto ilgis	315 mm
Bendras ilgis	355 mm
Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Korpuso medžiaga	Plienas
Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Svoris	0,695 kg

Žaliava Kotas	Riešutmedis
Darbinė medžiaga be atatrakos	Nailonas, baltos spalvos taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 40 mm	754840 40
Atsarginis nailoninis antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754730 40
Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754720 40