



## Sustiprintos kombinuotos replės, poliruotos, Visas ilgis: 180mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 700440 180    |
| GTIN             | 4003773033134 |
| Produktų klasė   | 73F           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

#### Standartas:

**DIN ISO 5746.**

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

### Techninis aprašymas

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kerpa kietą vielą iki Ø | 2,5 mm   |
| visas ilgis             | 180 mm   |
| Kerpa stygų vielą iki Ø | 2 mm   |
| Norma                   | DIN ISO 5746                                   |
| Rankena                 | su plastikine danga                            |
| Gamintojo metodas       | Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC) |
| Medžiaga                | Specialusis įrankinis plienas                  |
| Paviršius               | su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė |
| nekibirkščiuojantis     | ne   |

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės