



Dinamometrinio raktų korpusas, Maksimalus sukimo momentas: 80Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657500 80
GTIN	4045197566447
Produktų klasė	62E

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. **Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį.** Be įstatomo įrankio (korpusas); tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582 – 657590.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Įėjimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įėjimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Priedai pasirinktinai:

Reguliavimo raktas Nr. 657520.

Techninis aprašymas

Svoris	310 g
maksimalus sukimo momentas	80 Nm

Įstatomų įrankių laikiklis	9×12 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±4 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Sūkių momento ribos	10 - 80 Nm
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliuavimas
Feedback	ryškus
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Bendras ilgis L	240 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
DAkKS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

Priedai

Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657582 1-3/8
Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „ProTest“ Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	654460 400
Įstatoma terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657630 1-1/4
Įstatoma terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657630 1-1/2
Įstatoma terklė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in	657630 1-3/8
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in	657582 1-1/4
Įstatoma perjungiamo terklė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in	657582 1-1/2
Raktas sukimo momentui reguliuoti	657520