

Montuotojo lagaminas iš plieninės skardos, Tipas: 830



Užsakymo data

Užsakymo numeris	693470 830
GTIN	2050001021793
Produktų klasė	66K

Aprašymas

Modelis:

1 mm storio plieninė skarda su įspaustais grioveliais. 2 rankenos ir dangtelio fiksatoriumi. Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 ir toliau).

Spalva:

RAL 7001 sidabro pilkumo **dažytas miltelinu būdu.**

Išorinis ilgis: 830 mm

Išorinis plotis: 440 mm

Išorinis aukštis: 340 mm

Darbinis / įdėklo ilgis: 790 mm

Darbinis / įdėklo plotis: 170 mm

Naudojamasis aukštis: 50 mm

Techninis aprašymas

Darbinis / įdėklo ilgis	790 mm
Išorinis plotis	440 mm
Išorinis aukštis	340 mm
Darbinis / įdėklo plotis	170 mm
Naudojamasis aukštis	50 mm

Išorinis ilgis	830 mm
Svoris	21 kg
Produkto rūšis	Įrankių transportavimo sistema

Priedai

ALUTITAN pakabinama spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085868 50
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085885 40
Cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085890 50
Cilindrinių spynų rinkinys 4 vnt. rinkinys su vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085865 40
Kodinė spyna Korpuso Ø 40 mm	085830 40
Precizinė cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085855 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085866 40
Kodinė spyna Korpuso Ø 50 mm	085831 50
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085875 40
Cilindrinė spyna, standartinė su skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085860 50
Cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085880 50
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu skirtingais raktais Korpuso Ø 40 mm	085882 40
Precizinė cilindrinė spynasu skirtingais raktais Korpuso Ø 50 mm	085850 50
Precizinė cilindrinė spynasu vienu raktu Korpuso Ø 50 mm	085870 50
Precizinė cilindrinė spyna su aukštu lankeliu vienu raktu Korpuso Ø 40 mm	085876 40
Cilindrinė spyna su aukštu lankeliu Korpuso Ø 50 mm	085832 50