

Garant**Kūginis grąžtas, be dangos, Ø DC: 6mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 116310 6 |
| GTIN | 4045197029362 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:**

Kūginis grąžtas su suformuotomis drožlę laužančiomis briaunomis. Specialiai apdirbtas grąžto paviršius.

Privalumai:

Vienos operacijos metu išgręžiamos kūginės kiaurymės 1:50 kūginiams kaiščiams ISO 2339 (DIN 1) ir ISO 8736 (DIN 7978).

Pastaba:

Ø1,5; 2; 2,5 su cilindrinio kotu tiekiami pagal paklausimą.

Ø14;16;20;25 su MK kotu tiekiami pagal paklausimą.

Baigiamajam apdirbimui naudokite plėstuvą kaištinėms kiaurymėms Nr.161200.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| didžiausias Ø D ₂ | 8,23 mm |
| Nominalusis Ø D _c | 6 mm |
| Įpjovos ilgis L ₁ | 5 mm |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm ² | 0,05 mm/aps, |
| Koto Ø D _s | 8 mm |
| Bendras ilgis L | 160 mm |
| L ₂ | 105 mm |
| mažiausias Ø D ₁ | 5,9 mm |
| Norma | DIN 1898 A |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Smailas kampas | 118 laipsniai |
| Danga | be dangos |
| Ašmenys | HSS |
| Kūgio santykis | 1:50 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 24 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |