

Elektronikai skirtų replių rinkinys 4 vnt., Replių skaičius: 4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	700160 4
GTIN	2050001661203
Produktų klasė	76A

Aprašas**Aprašymas:**

Tiksliai šampuotos, abi replių dalys tiksliai sujungtos kruopščiai apdirbtomis kiaurymėmis ir šlifuotais paviršiais. Kirpimo replės kerpa labai lengvai ir lygiai. Su atidarančiomis spyruoklėmis ir ergonomiškos formos rankenomis saugiam ir patogiam naudojimui.

Medžiaga:

Iš anglinio plieno (C70), pagamintos tiksliojo šampavimo būdu, apdorotos šiluminiu būdu, fosfatuotos.

Tiekimo sudėtis:

1 skersinio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726680 (siaura viršūnė – 9,5 mm): dyd. 130
1 skersinio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726700 (standartinė viršūnė – 13,5 mm): dyd. 130
1 plokščios replės elektronikai Nr. 727140: Dyd. 135
1 smailios replės elektronikai Nr. 727160: Dyd. 145
Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos

Techninis aprašymas

Replių skaičius	4
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos

Priedai

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, kerpa lygiai,
tvirtesnės kirpimo briaunos visas ilgis 130 mm

726700 130

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, siauros visas ilgis 130
mm

726680 130

Plokščios replės elektronikai visas ilgis 135 mm

727140 135

Smailios replės elektronikai su ilgomis žiaunomis visas ilgis
145 mm

727160 145