



Sustiprintos kombinuotos replės, poliruotos, Visas ilgis: 225mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	700440 225
GTIN	4003773013198
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	225 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
nekibirksčiuojantis	ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės