

**Garant**
**Fiksavimo žiedams skirtų precizinių replių rinkinys iš 4 vnt. vidiniams žiedams, Replių skaičius: 4**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	700132 4
GTIN	4045197524850
Produktų klasė	71A

**Aprašymas**
**Modelis:**

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifluota, plastikų padengtos rankenos.

**Privalumai:**

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

**Standartas:**

**DIN 5256 C** – für Innensicherungsringe.

**Tiekimo sudėtis:**

Po 1 tvirtinimo žiedų replės Nr. 719770 dyd. J1; J2; J3; J4.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, tiesus

vidiniam fiksavimo žiedui, kurio Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Smaigalių Ø: 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm

visas ilgis maksimalus: 140; 180; 225; 320 mm

**Techninis aprašymas**

Smaigalių Ø	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
vidiniam fiksavimo žiedui, kurio Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Replių skaičius	4
visas ilgis maksimalus	140; 180; 225; 320 mm
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, tiesus
Norma	DIN 5256 C
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

---

## Priedai

Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J3	719770 J3
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J4	719770 J4
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719770 J2
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J1	719770 J1