

HOLEX**Sustiprintos kombinuotos replės, nušlifluotos, Visas ilgis: 180mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	700450 180
GTIN	4045197283511
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.
Neizoliuotos replės, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
visas ilgis	180 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	2K rankenos apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius
nekibirkščiuojantis	ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės