

HOLEX**Sustiprintos kombinuotos replės, nušlifotos, Visas ilgis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	700450 200
GTIN	4045197283528
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.
Neizoliuotos replės, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą iki Ø	2,2 mm
visas ilgis	200 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,8 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	2K rankenos apvalkalas
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius
nekibirkščiuojantis	ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės