



## Fiksavimo žiedų replių rinkinys iš 4 vnt. vidiniams žiedams, Replių skaičius: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	700135 4
GTIN	4045197492739
Produktų klasė	72A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iškaldinta iš vieno ruošinio štam pavimo būdu, plastiku dengtos rankenos.

#### Standartas:

**DIN 5256 C** – gerade Backen, für Innensicherungsringe.

#### Tiekimo sudėtis:

Po 1 tvirtinimo žiedų replės Nr. 719805 dyd. J1; J2; J3; J4.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, tiesus vidiniam fiksavimo žiedui, kurio Ø: 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Smaigalių Ø: 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm

visas ilgis maksimalus: 135; 180; 225; 320 mm

### Techninis aprašymas

visas ilgis maksimalus	135; 180; 225; 320 mm
Smaigalių Ø	1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm
Replių skaičius	4
vidiniam fiksavimo žiedui, kurio Ø	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Vidinis žiedas, tiesus
Norma	DIN 5256 C
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

---

## Priedai

Fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719805 J2
Fiksavimo žiedų replės Tipas J4	719805 J4
Fiksavimo žiedų replės Tipas J1	719805 J1
Fiksavimo žiedų replės Tipas J3	719805 J3