



1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 1/25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675200 1/25
GTIN	4013288191625
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Su sukimo zona, **plastiškai kietas**. Sukimo zona kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Taip tausojamas varžtų profilis ir užtikrinamas ilgesnis tarnavimas (išskyrus dyd. TX40).

Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

Techninis aprašymas

Kryžminių įpjovų dydis	1
visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	851/1 TZ PH
Norma	DIN ISO 1173
Perdavos profilis	Atsuktuvai, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

