

PHOTONIC
you will see**High-Power žiedinė lempa su segmentų valdymu, Žiedinės lempos Ø: 66mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	492225 66
GTIN	2050002067424
Produktų klasė	49K

Aprašymas**Modelis:**

LED žiedinė lempa su integruotu valdikliu patogiam naudojimui - nereikia atskiro valdymo bloko. Ergonomiškas ir aiškus valdymas tiek kairiarankiams, tiek ir dešiniarankiams. Galima nustatyti 2 darbinis atstumus (45 –130 mm ir 80 – 300 mm). Homogeniška šviesa. Segmentai gali būti valdomi atskirai. Atminties funkcija pageidaujama nustatymui. Integruojamas ESD aplinkoje.

Privalumai:

- Galima nustatyti kelis darbinis atstumus
- Išorinis valdymo blokas neprivalomas
- Lankstus ir pažangus segmento valdymas

Tiekimo sudėtis:

Kartu su adapteriu Ø 66 mm x 58 mm, tarptautiniu maitinimo bloku (100-240V), raktu šešiabriauniams varžtams.

Priedai pasirinktinai:

Difuzorius, poliarizuojantis filtras, adapteris objektyvams

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Žiedinės lempos Ø	66 mm
Žiedinės lempos aukštis	31 mm

Žiedinė lempa plotis	128 mm
Žiedinė lempa ilgis	107 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apšvietimo elementas matavimo priemonei