

**Garant****Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 5Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657735 5
GTIN	4045197684806
Produktų klasė	61E

**Aprašymas****Modelis:**

Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai.

**Atlenkiamas atlaisvinimo mechanizmas atmeta bet kokią netyčinio perveržimo tikimybę.**

**Priveržimas kairėn** – perkišus įstatomą įrankį.

**Mato vienetai:** Nm

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai išsilenkia ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

**Paskirtis:**

Kontroliuojamam varžtų priveržimui su nustatytu sukimo momentu serijinėje gamyboje.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tikslumas:**

±6 % nuo nustatytos vertės.

**Pastaba:**

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789. Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582–657950.

**Techninis aprašymas**

Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	5 Nm
Svoris	290 g
Įstatomų įrankių laikiklis	9×12 mm

Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Skalės padalijimas, 1 padala =	0,025 Nm
Sūkių momento ribos	1 - 5 Nm
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I <sub>2</sub> ]	18,3 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Norma	DIN EN ISO 6789
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I <sub>1</sub> ]	191,5 mm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Bendras ilgis L	222 mm
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I <sub>3</sub> ]	191,3 mm
Atlaisvinimo principas	lėtas mechaninis atlaisvinimas
Feedback	ryškus
Kalibravimas	O1
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	optinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Užlenkimo funkcija	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

DAkKS kalibravimas  
Dinamometrinis raktas  
Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020020 1000

KalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 400 Nm

020010 400

## Priedai

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in

657630 1-1/2

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in

657630 1-1/4

Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in

657582 1-3/8

Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/4 in

657582 1-1/4

Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-3/8 in

657630 1-3/8

Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 1-1/2 in

657582 1-1/2