

**HOLEX****6- briaunių lenktų raktų rinkinys nikeliuotas, Atsuktuvų skaičius: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	626106 11
GTIN	4045197921734
Produktų klasė	62C

**Aprašymas****Modelis:**

Lenktas kotas pagal DIN ISO 2936 L, galiniai paviršiai nulyginti ir nusklembti. Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas).

Paviršiai nikeliuoti.

**Turinys:**

Po 1 lenktą raktą Nr. 626105: dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

Sudėta į: plastikiniame laikiklyje

**Pastaba:**

Įvairius HOLEX lenktus atsuktuvus (net ir colinių dydžių) galite užsakyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 626108 ir Nr. 626128).

**Techninis aprašymas**

Atsuktuvų skaičius	11
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvai
Produkto rūšis	Atsuktuvai

**Priedai**

6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 10 mm	626105 10
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 2 mm	626105 2
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 5 mm	626105 5
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 4 mm	626105 4
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 2,5 mm	626105 2,5
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 9 mm	626105 9
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 3 mm	626105 3
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 6 mm	626105 6
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 7 mm	626105 7
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 8 mm	626105 8
6-briaunis lenktas raktas, ilgasnikeliuotas Šešiabriaunis 1,5 mm	626105 1,5