

Garant

**Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais,
Visas ilgis: 200mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	700340 200
GTIN	4045197416933
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas šampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2,8 mm
visas ilgis	200 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	2,2 mm
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Gamintojo metodas	Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 63 HRC)
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas

Paviršius	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės