



## Įstatoma perjungiamo terkšlė su išmetikliu QuickRelease, Pavaros kvadrato tipas: 2-1/2in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

657590 2-1/2

GTIN

4018754139637

Produktų klasė

63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

#### Perjungiamo įstatoma terkšlė, su išmetikliu.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

#### Įpjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

#### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

## Techninis aprašymas

Įstatomas kotas	14×18 mm
Ilgalaikė apkrova	200 Nm
Aukštis h	22,3 mm
Plotis b	41 mm
Dantų skaičius	36
Serija	725QR/20
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	38,5 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Perjungiamo terkšlė	taip
Terkšlė su išmetikliu	taip
Produkto rūšis	Terkšlė