

HOLEX
Fiksavimo žiedų replių rinkinys iš 4 vnt. išoriniams žiedams, Replių skaičius: 4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	700145 4
GTIN	4045197492746
Produktų klasė	72A

Aprašymas
Modelis:

Iškaldinta iš vieno ruošinio štam pavimo būdu, plastiku dengtos rankenos.

Standartas:

DIN 5254 A – gerade Backen, für Außensicherungsringe.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 tvirtinimo žiedų replės Nr. 719905 dyd. A0; A1; A2; A3.

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, tiesus

išorinių fiksavimo žiedų Ø: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm

Smaigalių Ø: 0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm

visas ilgis maksimalus: 135; 135; 180; 225 mm

Techninis aprašymas

Replių skaičius	4
Smaigalių Ø	0,9; 1,3; 1,8; 2,3 mm
išorinių fiksavimo žiedų Ø	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
visas ilgis maksimalus	135; 135; 180; 225 mm

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas	Išorinis žiedas, tiesus
Norma	DIN 5254 A
Produkto rūšis	Fiksavimo žiedų replės

Priedai

Fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719905 A2
Fiksavimo žiedų replės Tipas A3	719905 A3
Fiksavimo žiedų replės Tipas A0	719905 A0
Fiksavimo žiedų replės Tipas A1	719905 A1