



## 1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 3/25mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 675200 3/25   |
| GTIN             | 4013288013620 |
| Produktų klasė   | 63H           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Su sukimo zona, **plastiškai kietas**. Sukimo zona kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Taip tausojamas varžtų profilis ir užtikrinamas ilgesnis tarnavimas (išskyrus dyd. TX40).

#### Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

#### Standartas:

DIN ISO 1173.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

### Techninis aprašymas

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| visas ilgis                  | 25 mm                                |
| Kryžminių įpjovų dydis       | 3                                    |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3                                |
| Gamintojo pavadinimas        | 851/1 TZ PH                          |
| Norma                        | DIN ISO 1173                         |
| Perdavos profilis            | Atsuktuvai, skirti Phillips varžtams |
| Produkto rūšis               | Įrankis su antgaliu                  |

