



Laikiklis su magnetu / greitaveike mova BiTorsion, Šešiabriaunis kotas: 6,3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675030 6,3
GTIN	4013288095633
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Iš dviejų dalių, t. y. kotas ir antgalis yra atskiri. Todėl susidėvėjus tereikia pakeisti tik antgalį.

Rapidaptor BiTorsion jungiamasis kotas su automatine greitaveike mova ir magnetu C 6,3 ir E 6,3 Bits antgaliams. Įmontuota, tiksliai apskaičiuota sukimo spyruoklė žymiai sumažina antgaliui tenkančias apkrovas ir taip pastebimai prailgina jų eksploataavimo trukmę. Optimalu derinant su **BiTorsions** antgaliais Nr. 675510 – 675550.

- **Laikikliai C 6,3 ir E 6,3 antgaliams.**
- **Įvorė užsifiksuoja atviroje padėtyje. Įstačius antgalį, ji užsifiksuoja automatiškai.**
- **Net ir mažiausius antgalius galima be problemų išimti, nes įvorė antgalį atkelia nuo magneto**
– greitas antgalių keitimas tik viena ranka.

Pastaba:

Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 675035 dydis 6.3F).

Techninis aprašymas

visas ilgis	75 mm
Šešiabriaunis kotas	6,3 mm
Pavara iš prietaiso pusės	E 6,3 (1/4 colio)
Šešiabriaunė vidinė pavara	D 6,3 (1/4 colio)
Gamintojo pavadinimas	897/4 R
tinka staklėms	taip

Produkto rūšis

Antgalių laikiklis