



## 1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zona, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 3/25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	675220 3/25
GTIN	4013288014825
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Su sukimo zona, **plastiškai kietas**. Sukimo zona kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Taip tausojamas varžtų profilis ir užtikrinamas ilgesnis tarnavimas (išskyrus dyd. TX40).

#### Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

#### Standartas:

DIN ISO 1173.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

### Techninis aprašymas

Kryžminių įpjovų dydis	3
visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	855/1 TZ PZ
Norma	DIN ISO 1173
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Spalvinis žymėjimas	taip

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu