



## Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio C 6,3, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 1/25mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	675285 1/25
GTIN	7610733211340
Produktų klasė	63E

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Išskirtinis elastiškumas ir plastiškumas prie didesnio kietumo padidina patvarumą. Labai tiksli atsuktuvo smailė puikiai telpa į varžto galvutę ir „Anti-Cam-Out“. Nano danga yra ir **spalvinis žymėjimas**, ir tuo pačiu patikima **apsauga nuo rūdžių**.

#### Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

#### Standartas:

DIN ISO 1173.

#### Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo.

### Techninis aprašymas

Kryžminių įpjovų dydis	1
visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	PrecisionBits
Norma	DIN ISO 1173
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu