

HALDER**Plaktukas be atatranks su riešutmedžio kotu, Plaktuko galvutės Ø: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755100 40
GTIN	4030618301615
Produktų klasė	73W

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranks** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.

Kotas iš 1a riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 755140.

Techninis aprašymas

Žaliava Kotas	Riešutmedis
Galvutės ilgis su antgaliais	115 mm
Bendras ilgis	360 mm
Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Korpuso medžiaga	Plienis vamzdis
Svoris	0,715 kg
Serija	SUPERCRAFT®
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	SUPERCRAFT

Korpuso- koto saugiklis	Aliumininis pleištas ir apsauginis kaištis
Paviršius	Dažyta milteliniu būdu
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754910 40
Riešutmedžio plaktuko kotas Plaktuko galvutei, kurios Ø 40+50 mm	755140 40+50