

**Garant**
**VHM mini freza, AlCrN, Ø e8 DC: 14 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202261 14
GTIN	4045197922588
Produktų klasė	11X

**Aprašymas**
**Modelis:**

 Kotas kaip **DIN 6535 HB**.

**Jokių papildomų išlaidų dėl frezų galandimo:**

Nes pigiau naudoti VHM mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas galėsti.

Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

 Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 15 mm

Bendras ilgis L: 60 mm

 Koto Ø  $D_s$ : 14 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,1 mm

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	3
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Koto forma	HB
Kotas	DIN 6535 HB su h6

Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	15 mm
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	14 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza