

**Garant****VHM mini freza, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202261 16
GTIN	4045197922595
Produktų klasė	11X

**Aprašymas****Modelis:**Kotas kaip **DIN 6535 HB**.**Jokių papildomų išlaidų dėl frezų galandimo:**

Nes pigiau naudoti VHM mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas galėsti.

Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 18 mm

Bendras ilgis L: 65 mm

Koto Ø  $D_s$ : 16 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,1 mm

**Techninis aprašymas**

Dantų skaičius Z	3
Koto Ø $D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	18 mm

Koto forma	HB
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Pastūma $f_z$ apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza