

**6-briaunių L formos raktų rinkinys, ilgi su rifliavimu., Atsuktuvų skaičius: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	627191 7
GTIN	7610733273546
Produktų klasė	63D

**Aprašymas****Modelis:**

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.

PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

**Privalumai:**

Grioveliai pagal ISO 13444 tipą B palengvina laikymą drėgnoje arba tepaluotoje aplinkoje, todėl darbas yra saugesnis.

**Turinys:**

Po 1 lenktą raktą Nr. 627190: Dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6

Sudėta į: plastikiniame laikiklyje

**Techninis aprašymas**

Raktų dydžių matmenys	metrais
Atsuktuvų skaičius	7
Gamintojo pavadinimas	Safety I formos raktas
Medžiaga	PB Swiss Tools specialusis lydinys
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Paviršius	chromuotas
Koto modelis	apvalus, su virvele
Spalvinis žymėjimas	ne

plastiku dengtas kotas	ne
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės	taip
100 laipsnių kampas	ne
Prailginti	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvas

## Priedai

6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 1,5 mm	627190 1,5
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 2,5 mm	627190 2,5
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 4 mm	627190 4
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 6 mm	627190 6
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 3 mm	627190 3
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 2 mm	627190 2
6- briaunis lenktas raktas, ilgassu rifliavimu. Šešiabriaunis 5 mm	627190 5