



Guminis plaktukas juodas, Tipas: A100



Užsakymo data

Užsakymo numeris	755500 A100
GTIN	4045197720719
Produktų klasė	72D

Aprašymas

Modelis:

Iš kietos gumos (90 pagal Šora), nespnyruokliuoja; su stipriu smūgio poveikiu. Susidėvėjusius paviršius galima apdirbti nusukus. Su uosiniu kotu.

Standartas:

DIN 5128

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 755600.

Galvutės ilgis: 80 mm

Galvos Ø: 40 mm

Koto ilgis: 260 mm

Svoris: 150 g

Techninis aprašymas

Svoris	150 g
Koto ilgis	260 mm
Galvos Ø	40 mm
Galvutės ilgis	80 mm
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Uosinis plaktuko kotas Tipas A100

755600 A100