

**HALDER****Plaktukas be atatranks su riešutmedžio kotu, Plaktuko galvutės Ø: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755100 50
GTIN	4030618301639
Produktų klasė	73W

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranks** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.

Kotas iš 1a riešutmedžio.

**Paskirtis:**

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 755140.

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis su antgaliais	120 mm
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Bendras ilgis	370 mm
Svoris	0,99 kg
Plaktuko galvutės Ø	50 mm
Korpuso medžiaga	Plieninis vamzdis
Serija	SUPERCRAFT®
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	SUPERCRAFT

Korpuso- koto saugiklis	Aliumininis pleištas ir apsauginis kaištis
Paviršius	Dažyta milteliniu būdu
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

## Priedai

Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 50 mm	754910 50
Riešutmedžio plaktuko kotas Plaktuko galvutei, kurios Ø 40+50 mm	755140 40+50