

HALDER**Plaktukas be atatranks su riešutmedžio kotu, Plaktuko galvutės Ø: 60mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755100 60
GTIN	4030618301646
Produktų klasė	73W

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranks** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.

Kotas iš 1a riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 755140.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis su antgaliais	145 mm
Plaktuko galvutės Ø	60 mm
Bendras ilgis	370 mm
Korpuso medžiaga	Plieninis vamzdis
Svoris	1,7 kg
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Serija	SUPERCRAFT®
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	SUPERCRAFT

Korpuso- koto saugiklis	Aliumininis pleištas ir apsauginis kaištis
Paviršius	Dažyta milteliniu būdu
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio plaktuko kotas Plaktuko galvutei, kurios Ø 60+70 mm	755140 60+70
Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 60 mm	754910 60