

**Garant****ER užspaudimo įvorė, cilindrinė, ER užspaudimo cangė: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319291 25
GTIN	4045197922892
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:****Ištekinimo įrankių laikiklių greitojo keitimo sistema.**

Per išorinį skersmenį pritvirtinti prie standartinio ištekinimo peilių laikiklio arba keičiamų plokštelių grąžtų laikiklio.

**Paskirtis:**

Vidiniam apdirbimui su ištekinimo laikikliais.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su užveržimo veržle ir išoriniu sriegiu.

**Pastaba:**

Paruošiamasis reguliavimas pvz., naudojant GARANT Nr. 354760 dyd. VG1 arba 355010 VGBASIC su pereinamąja įvorė Nr. 354773 (įvorė Nr. 313291 dyd. 25 su papildomu perėjimu Nr. 319426; 319428 dyd. 40/32).

Galimas ir tiesioginis ER cangių užspaudimas.

**Techninis aprašymas**

Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Tinka	Nr. 319285
Sriegis M	M32×1,5

Pagr. laikiklio $\varnothing d_2$	41,5 mm
$I_2$ su keitimo adapteriu	49,5 mm
$I_2$ mit cange ER	21 mm
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė