

Garant**VDI laikiklis, ER užspaudimo cangė: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

319292 25

GTIN

4045197922915

Produktų klasė

31V

Aprašymas**Modelis:****Ištekinimo įrankių laikiklių greitojo keitimo sistema.**

Greitojo keitimo adapteriai Nr. 319285; 319286; 319289 tvirtinami tiesiogiai prie laikiklių. Stabiliausias derinys su minimaliu nuolydžiu.

Paskirtis:

Vidiniam apdirbimui su ištekinimo laikikliais.

Standartas:

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su užveržimo veržle ir išoriniu sriegiu.

Pastaba:

Paruošiamasis reguliavimas pvz., naudojant GARANT Nr. 354760 dyd. VG1 arba 355010 VGBASIC su pereinamąja įvore Nr. 354773 (įvori Nr. 313291 dyd. 25 su papildomu perėjimu Nr. 319426; 319428 dyd. 40/32).

Galimas ir tiesioginis ER cangių užspaudimas.

Techninis aprašymasIšorinis $\varnothing d_3$

68 mm

Išorinis $\varnothing d_1$

30 mm

I ₂ mit cange ER	36 mm
I ₂ su keitimo adapteriu	64,5 mm
x su keitimo adapteriu	116 mm
x su cange ER	87 mm
Pagr. laikiklio Ø d ₂	52 mm
Sriegis M	M32×1,5
Produkto rūšis	Greitojo keitimo adapteris