

**Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3, Ašmenų plotis: 5,5mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 675300 5,5    |
| GTIN             | 7610733211586 |
| Produktų klasė   | 63E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Išskirtinis elastingumas ir plastiškumas prie didesnio kietumo padidina patvarumą. Labai tiksli atsuktuvo smailė puikiai telpa į varžto galvutę ir „Anti-Cam-Out“. Nano danga yra ir **spalvinis žymėjimas**, ir tuo pačiu patikima **apsauga nuo rūdžių**.

**Paskirtis:**

Varžtams su įpjovomis DIN 3127 arba DIN ISO 2351-1.

**Standartas:**

DIN ISO 1173.

**Apdirbama medžiaga:**

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo.

**Techninis aprašymas**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| visas ilgis                  | 25 mm                |
| Ašmenų plotis                | 5,5 mm               |
| Ašmenų / briaunos storis     | 0,8 mm               |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3                |
| Gamintojo pavadinimas        | PrecisionBits        |
| Perdavos profilis            | Plokščias atsuktuvus |
| Produkto rūšis               | Įrankis su antgaliu  |

