

**Kombinuotos replės, neapdirbtos, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	701520 160
GTIN	4045197282583
Produktų klasė	72B

Aprašymas**Modelis:**

Dantytos žiaunos. Ašmenys papildomai grūdinti indukcinio būdu (apie 60 HRC).
Neizoliuotos replės, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
visas ilgis	160 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki Ø	3,1 mm
Norma	DIN ISO 5746
Žiaunų savybės	dantytas
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas
Paviršius	neapdirbtas paviršius
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės

