

HALDER**Plaktukas be atatranks su riešutmedžio kotu, Plaktuko galvutės Ø: 70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755100 70
GTIN	4030618301653
Produktų klasė	73W

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranks** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.

Kotas iš 1a riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 755140.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis su antgaliais	150 mm
Korpuso medžiaga	Plieninis vamzdis
Svoris	2,215 kg
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Bendras ilgis	370 mm
Plaktuko galvutės Ø	70 mm
Serija	SUPERCRAFT®
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	SUPERCRAFT

Korpuso- koto saugiklis	Aliumininis pleištas ir apsauginis kaištis
Paviršius	Dažyta milteliniu būdu
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio plaktuko kotas Plaktuko galvutei, kurios Ø 60+70 mm	755140 60+70
Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 70 mm	754910 70