

Plaktukas be atatranks su stiklo pluošto kotu, Plaktuko galvutės Ø: 40mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755000 40
GTIN	4030618302995
Produktų klasė	73W

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranks** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.

Nelūžtantis „**Ultratec**“ stiklo pluošto kotas.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Techninis aprašymas

Žaliava Kotas	3 komponentų kotas
Svoris	0,79 kg
Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Bendras ilgis	370 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	115 mm
Serija	SUPERCRAFT
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas
Paviršius	Dažyta milteliniu būdu
be atatranks	taip

Produkto rūšis

Plaktukas

Priedai

Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 40 mm

754910 40