



Šlifavimo diskai su galimybe stebėti šlifavimą SLTR Control, (ZA) plieno ir nerūdijančiojo plieno apdirbimui, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 60



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565446 60
GTIN	4027497579396
Produktų klasė	53L

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapisinis šlifavimo diskas su **matymo lauku**, suteikiančiu galimybę stebėti apdirbamą ruošinį. Nuima didelį kiekį medžiagos ir yra patvarus.

Paskirtis:

Idealiai tinka apdailos darbams.

Techninis aprašymas

Disko Ø	125 mm
Grūdėtumas	60
Kiaurymės Ø	22,23 mm
Forma	nuožulnus, su išsikišusiomis plokštelėmis
Šlifavimo priemonė	Cirkonio korundas (ZA)
Šlifavimo priemonių kodas	ZA

Geležies, sieros ir chloro dalis	< 0,1 %
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
Vizualiai kontroliuojamas šlifavimas	taip
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	ribotai tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
sausasis	tinka		