

**Garant****Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas,  
Plaktuko galvutės Ø: 50 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	754750 50
GTIN	4045197923561
Produktų klasė	71D

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo). **Be atatrankos** dėl svarių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui. Kotas iš riešutmedžio.

**Paskirtis:**

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

**Atsarginė dalis:**

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.  
Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.  
Galvutės ilgis su antgaliais: 110 mm  
Koto ilgis: 335 mm  
Bendras ilgis: 385 mm  
Svoris: 1,05 kg

**Techninis aprašymas**

Plaktuko galvutės Ø	50 mm
Bendras ilgis	385 mm
Svoris	1,05 kg
Koto ilgis	335 mm

Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Produkto rūšis	Plaktukas

---

## Priedai

Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 50 mm	754720 50
Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 50 mm	754840 50
Atsarginis nailoninisi antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 50 mm	754730 50