

**Guminis plaktukas juodas, Tipas: A900****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755500 A900
GTIN	4045197720757
Produktų klasė	72D

Aprašymas**Modelis:**

Iš kietos gumos (90 pagal Šora), nespnyruokliuoja; su stipriu smūgio poveikiu. Susidėvėjusius paviršius galima apdirbti nusukus. Su uosiniu kotu.

Standartas:

DIN 5128

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 755600.

Galvutės ilgis: 140 mm

Galvos Ø: 90 mm

Koto ilgis: 380 mm

Svoris: 1150 g

Techninis aprašymas

Galvos Ø	90 mm
Koto ilgis	380 mm
Svoris	1150 g
Galvutės ilgis	140 mm
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Uosinis plaktuko kotas Tipas A600

755600 A600