

**Sustiprintos kombinuotos replės ERGO™, Visas ilgis: 160mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	701640 160
GTIN	7314150101863
Produktų klasė	730

Aprašymas**Modelis:**

Chromo-vanadžio plieno, galvutė ir lanksta chromuoti. Plonos, užapvalintos žiaunos; vidinė dalis dantyta Storasieniai rankenų apvalkalai su **įjungiamo ir atjungiamo atidarymo spyruokle**. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Techninis aprašymas

Kerpa kietą vielą iki Ø	2 mm
Kerpa stygų vielą iki Ø	1,8 mm
visas ilgis	160 mm
Norma	DIN ISO 5746
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

nekibirkščiuojantis

ne

Produkto rūšis

Daugiafunkcės replės