


Kūjis be atatranks, Plaktuko galvutės Ø (mm) / svoris (kg): 80/4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	755400 80/4
GTIN	4030618301851
Produktų klasė	73W

Aprašymas
Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranks** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse. Su kotu iš 1a riešutmedžio.

Atsarginė dalis:

Atsarginius nailoninius antgalius žr. Nr. 754910; atsarginius kotus žr. Nr. 755140.

Galvutės ilgis su antgaliais: 200 mm

Antgalių smūginės plokštumos Ø: 80 mm

Koto ilgis: 800 mm

Bendras ilgis: 880 mm

Svoris: 4,41 kg

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis su antgaliais	200 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	80 mm
Plaktuko galvutės Ø	80 mm
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Svoris	4,41 kg
Bendras ilgis	880 mm
Korpuso medžiaga	Plienas
Koto ilgis	800 mm
Serija	SUPERCRAFT®
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas

Gamintojo pavadinimas	SUPERCRAFT
be atatrangos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 80 mm	754910 80
Riešutmedžio plaktuko kotas Plaktuko galvutei, kurios Ø 80 mm	755140 80