



Guminis plaktukas juodas, Tipas: B400



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 755500 B400 |
| GTIN | 4045197720764 |
| Produktų klasė | 72D |

Aprašymas

Modelis:

Iš kietos gumos (90 pagal Šorą), nespyruokliuoja; su stipriu smūgio poveikiu. Susidėvėjusius paviršius galima apdirbti nusukus. Su uosiniu kotu. Su apvaliu ar plokščiu paviršiumi.

Standartas:

DIN 5128

Atsarginė dalis:

Atsarginį kotą galima įsigyti Nr. 755600.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|-----------|
| Koto ilgis | 340 mm |
| Svoris | 500 g |
| Galvos Ø | 64 mm |
| Galvutės ilgis | 115 mm |
| Produkto rūšis | Plaktukas |

Priedai

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Uosinis plaktuko kotas Tipas A400 | 755600 A400 |
|-----------------------------------|-------------|