

**Garant****Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	701910 200
GTIN	4045197501455
Produktų klasė	71B

**Aprašymas****Modelis:**

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Izoliuota pagal **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** darbams prie įtampos iki 1000 V.

Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvaskalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

**Standartas:**

**DIN ISO 5746.**

**Apdirbama medžiaga:**

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

**Techninis aprašymas**

Kerpa stygų vielą iki Ø	2,2 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,8 mm
visas ilgis	200 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	Daugiakomponenčiai apvaskalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas

Paviršius	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės